

Beste Fallbericht zur elmex® ProClinical® Schallzahnbürste ausgezeichnet

## Leichte Handhabung und schonende Reinigung dank Smart-Sensoren

Der Spezialist für orale Prävention CP GABA wollte es genau wissen: Wie kommen Patienten mit der neuen elmex® ProClinical® Schallzahnbürste zurecht und wie gut wird die Arbeit der Prophylaxe-Teams durch das im letzten Jahr auf der IDS eingeführte Produkt unterstützt? CP GABA forderte Prophylaxe-Mitarbeiter in einer Ausschreibung auf, ihre Fallberichte einzureichen. Die Jury, bestehend aus Prophylaxe-Experten, prüfte alle Beiträge und ermittelte die Siegerin. Der Fallbericht von Sabrina Dogan, Dentalhygienikerin (DH) aus dem Raum Heidelberg, erhielt den 1. Preis. Die Verleihung des Preises in Form eines Wellness-Gutscheins im Wert von 1200,-€ fand im Rahmen des 2. CP GABA Prophylaxe-Symposiums in Köln statt.

### Vorteile aus Patientensicht: Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit

Die Patientin im Fallbericht von Sabrina Dogan bekam das Modell elmex® ProClinical® A1500 nach ihrer Professionellen Zahnreinigung (PZR) ausgehändigt. Eine genaue Instruktion erfolgte direkt in der Praxis. Hierbei wurde die Anwendung sowohl am Modell als auch mittels Handspiegel in der Mundhöhle der Patientin erläutert.



Preisverleihung: v.l.n.r. Dr. Marianne Gräfin Schmettow, CP GABA, Sabrina Dogan (DH)

Da bereits überempfindliche Zahnhäule vorhanden waren, wurde die Patientin angeleitet, in den ersten 2 Anwenderwochen mit Sensitivbürstenkopf und elmex® Sensitive-Zahnpasta im Automodus zu putzen. Weitere intraorale Befunde, bei ansonsten guter Mundhygiene, waren eine lokale plaqueinduzierte Gingivitis, leichte Zahnverfärbungen in Ober- und Unterkiefer sowie Abrasionen im Frontzahnbereich des Oberkiefers. Sie raucht zudem ca. 5 Zigaretten täglich. Die Patientin wurde gebeten, ihre Eindrücke während der häuslichen Anwendung festzuhalten. Als besonders angenehm empfand sie den kleinen grazilen Bürstenkopf, das ergonomische Handstück sowie die leichte Handhabung. Die Smart-

Sensoren erfassen die Position der Zahnbürste im Mund und passen die Putzbewegung und -intensität automatisch an. Damit ist nicht nur eine schonende, sondern auch eine atraumatische Reinigung bei bis zu 32.500 Schwingungen pro Minute möglich.

Als patientenfreundlich wurde auch die blaue LED-Leuchte bewertet, die den korrekten 45°-Anstellwinkel anzeigt. Die elmex® ProClinical® macht das richtige Zähneputzen einfacher, da das Handstück automatisch den passenden Modus einstellt und damit den Anwender unterstützt. Durch den integrierten 2-Minuten-Timer mit Anzeige der Putzintervalle kann der Patient sein Zeitmanagement gezielt überwachen.

### Eine echte Prophylaxe-Unterstützung aus Sicht der Dentalhygienikerin

Nach vierwöchiger häuslicher Anwendung fand eine Mundhygienekontrolle durch Anfärben der Zähne statt. Der vorhandene Plaquefilm war dünn und der Plaquebefall extrem gering, stellenweise sogar negativ, wie beispielsweise an den Lingualflächen der Unterkieferzähne, in den Interdentalräumen oder an den Distalflächen der Molaren. Die Dentalhygienikerin stellte keine festen Auflagerungen wie Zahnstein oder Verfärbungen fest. Die Gingiva war blass-rosa gefärbt, ohne Entzündungszeichen und ihr Verlauf harmonisch. Die Patientin konnte sogar eine deutliche Verbesserung der Überempfindlichkeit im Zahnhalsbereich feststellen. Um den Therapieerfolg zu sichern, erfolgte nach dem Erheben des Mundhygienestatus eine professionelle Politur mittels elmex® Sensitive Professional™ Paste und feinem Gummikelch. Die Empfehlung der Prophylaxe-Expertin Dogan an ihre Patientin lautet demzufolge, die häusliche Zahnpflege mit der elmex® ProClinical® Schallzahnbürste und den elmex®-Sensitive-Produkten fortzusetzen.

Diese Rubrik ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der CP GABA GmbH, Hamburg

### Infobox

Modell	Eigenschaften
elmex® ProClinical® A1500	<p><b>Einzigartige Smart-Sensoren</b> Ausgestattet mit einzigartigen Smart-Sensoren, die die Position des Bürstenkopfs im Mund erkennen Passt ihre Geschwindigkeiten und Reinigungsaktionen automatisch an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zähne – sanfte, seitwärts gerichtete Putzbewegungen</li> <li>• Zahnfleischrand – mittelschnelle Putzbewegungen von innen nach außen</li> <li>• Kauflächen – schnelle Putzbewegungen von oben nach unten</li> </ul> <p><b>Fortschrittliche Zahnputztechnologie</b> Schallvibrationen reinigen mit bis zu 32.500 Schwingungen / min zur Entfernung von Plaque 3 verschiedene Putzmodi – Wahl zwischen Auto-Modus und manuellem Modus</p> <p><b>Gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch</b> Zahnzwischenräume – reinigt gründlich bis tief in die Zahnzwischenräume Zähne – optimale Reinigung und Plaque-Entfernung Zahnfleisch – fördert die Zahnfleischgesundheit Polierung – poliert die Zahnoberflächen</p> <p><b>Intelligentes Design</b> Abgewinkelter Hals ermöglicht Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Ergonomischer, rutschfester Griff. Leichtes Design. 2 INTENSIVREINIGUNG-Wechselköpfe mit verschiedenen angeordneten Borsten, die in alle Richtungen reinigen, plus 1 SENSITIVE-Wechselkopf für sanfte und gründliche Reinigung. Reiseetui.</p>

